


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5513.151

## 网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2025/12/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5513.151 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，经预装处理，带 19" 安装框架

TS IT，闭合的，用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19"，用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。

## 特征

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 型号             | DK 5513.151                                                        |
| 材料             | 钢板<br>铝<br>底座角件：钢板<br>前/后底座护板：钢板<br>角盖板和并联盖板：塑料<br>玻璃门：单片安全玻璃，3 mm |
| 表面             | 箱体架：浸涂底漆<br>内部扩装：浸涂底漆<br>门、顶盖和侧板：浸涂底漆，粉末涂层                         |
| General colour | RAL 7035                                                           |
| 颜色             | 箱体框架和平板件：RAL 7035<br>内部加装，底座：RAL 9005                              |

# 特征

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供货范围              | <p>箱体框架 TS 8 带门、顶板、底座和侧板</p> <p>前面用铝质透明门，180° 铰链</p> <p>前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E</p> <p>两个 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调</p> <p>间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。</p> <p>连接配件，用于带有中心接地点的电位平衡装置，已预装</p> <p>12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）</p> <p>50 个内六角圆头螺钉，导电（随附）</p> <p>底板安装件</p> <p>前面的底板模块作为遮视挡板安装</p> <p>底座系统 VX，100 mm，已通风</p> <p>底座角件和护板，侧面，采用螺栓连接</p> <p>在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板</p> <p>侧板，单件式，可锁闭</p> <p>4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管（随附）</p> <p>4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨（T 型头），与机柜深度相配合（附带）</p> <p>10 个电缆束环，金属，125 x 65 mm（随附）</p> <p>IPPC 托盘</p> <p>多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板</p> <p>钢板后门，闭合式，垂直分段，180° 铰链</p> |
| 尺寸                | <p>宽度: 600 mm</p> <p>高度: 2,200 mm</p> <p>深度: 1,000 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 高度单位              | 47 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 高度单位              | 47 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 高度，包括底座           | 2,300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面 | 84 mm / 168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 层面间距（供货状态下）       | 745 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 特征

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 19" 角轨          | 安装框架，482.6 mm (19")                 |
| 承载力             | 15,000 N                            |
| 说明              | 根据安装方式和地点的不同，机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 |
| 基本材料            | 钢板                                  |
| 包装单元            | 1 件                                 |
| EAN             | 4028177706231                       |
| E-Number Sweden | E7239905                            |
| ETIM 9          | EC002499                            |
| ECLASS 8.0      | 27180207                            |

# 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面                 |
| 解释 | 符合性声明              |