

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5525.120

网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2026/2/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5525.120 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装角轨

TS IT，闭合的，用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19"，用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。



特征

| | |
|----------------|---|
| 型号 | DK 5525.120 |
| 材料 | 钢板 铝 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm |
| 表面 | 箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 箱体框架和平板件：RAL 7035 内部扩装：RAL 9005 |

特征

| | |
|-------------------|--|
| 供货范围 | 箱体架 TS 8 带门和顶板 前面用铝质透明门，180° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上 间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附） 12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附） 50 个内六角圆头螺钉，导电（随附） IPPC 托盘 顶板，多段式，可拆卸，用于后侧、横向线缆导入装置，配备用于风扇安装盖板的遮盖式开口 钢板后门，180° 铰链 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 800 mm 深度: 600 mm |
| 高度单位 | 15 U |
| 高度单位 | 15 U |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面 | 84 mm / 168 mm |
| 层面间距（供货状态下） | 345 mm |
| Design doors | 封闭式 |
| 19" 角轨 | 安装角轨，482.6 mm (19") |
| 承载力 | 15,000 N |
| 说明 | 根据安装方式和地点的不同，机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |

特征

| | |
|------------|--|
| 净重 | 45.6 kg |
| 毛重 | 46.6 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 产品描述 | TS IT 机柜 玻璃门 RAL7035 WHD 600x800x600 15U |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面 |
| 解释 | 符合性声明 |