

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5821.600

独立式机柜系统 VX SE

状态: 2026/4/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5821.600 - 独立式机柜系统 VX SE

独立式机柜由钢板制成、框架稳固，带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容，可加装 VX25 配件。效率更高，因为不用安装侧板，并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。



特征

型号	SE 5821.600
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 安装板 底板 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 后壁，单件式
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 300 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	499 mm x 1,896 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	97.31 kg
毛重	104.2 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	396.2 kg CO2 eq (Cat B)

特征

关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x2000x300 mm, Sheet Steel, with mounting plate, single door at the front

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面 防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration
