

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5831.500**

**独立式机柜系统 SE 8**

状态: 2026/4/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5831.500 - 独立式机柜系统 SE 8

每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置，与 TS 8 产品系列融合。从 600 至 1800 mm 的机柜宽度。一次成型侧板，节省安装时间。



## 特征

|    |  |
|----|--|
| 型号 | SE 5831.500  |
| 材料 | 箱体：钢板 1.5 mm<br>门：钢板，2.0 mm<br>后壁：钢板，1.5 mm<br>底板：钢板，1.5 mm<br>安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>安装板和底板：镀锌  |
| 颜色 | RAL 7035   |

# 特征

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 供货范围                     | 箱体上面和侧面封闭<br>门<br>单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧<br>安装板<br>底板<br>后板可拧出螺钉后卸下<br>锁：3 mm 双齿<br>2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm<br>后壁，单件式 |
| 尺寸                       | 宽度: 800 mm<br>高度: 1,800 mm<br>深度: 400 mm  |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)            | 699 mm x 1,696 mm   |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55   |
| 防护等级 NEMA                | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| IK 编码                    | IK10  |
| 门数                       | 1   |
| 基本材料                     | 钢板  |
| 包装单元                     | 1 件   |
| 净重                       | 118 kg  |
| 毛重                       | 119.4 kg  |
| 税率号                      | 94032080  |
| ECLASS 8.0               | 27180101  |
| 产品描述                     | SE柜体WHD800*1800*400 单门  |

# 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|