# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5834.500 独立式机柜系统 SE 8

状态: 2025/10/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



### SE 5834.500 - 独立式机柜系统 SE 8

每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置,与 TS 8 产品系列融合。从 600 至 1800 mm 的机柜宽度。一次成型侧板,节省安装时间。



#### 特征

型号	SE 5834.500
材料	箱体:钢板 1.5 mm 门:钢板,2.0 mm 后壁:钢板,1.5 mm 底板:钢板,1.5 mm 安装板:钢板,3.0 mm
表面	箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 安装板和底板:镀锌
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

## 特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭
	门
	单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
	安装板
	底板
	后板可拧出螺钉后卸下
	锁: 3 mm 双齿
	2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
	后壁,单件式
尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 2,000 mm
	深度: 600 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
	NEMA 3R
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	138
毛重	141
EAN	4028177666474
E-Number Sweden	E3404388
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4