

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5834.600

## 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2026/6/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5834.600 - 独立式机柜系统 VX SE

独立式机柜由钢板制成、框架稳固，带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容，可加装 VX25 配件。效率更高，因为不用安装侧板，并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。



## 特征

型号	SE 5834.600
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色	RAL 7035

# 特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 安装板 底板 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 后壁，单件式
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	139.95 kg
毛重	142.2 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	407.47 kg CO2 eq (Cat B)

## 特征

---

关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX SE 独立式机柜系统, 宽 x 高 x 深: 800x2000x600 mm, 钢板, 带安装板, 正面单门

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面 防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration