

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5842.500**

**独立式机柜系统 SE 8**

状态: 2026/5/22 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5842.500 - 独立式机柜系统 SE 8

每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置，与 TS 8 产品系列融合。从 600 至 1800 mm 的机柜宽度。一次成型侧板，节省安装时间。



## 特征

型号	SE 5842.500
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色	RAL 7035

# 特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 安装板 底板 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 后壁，两段式
尺寸	宽度: 1,600 mm 高度: 1,800 mm 深度: 400 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	1,499 mm x 1,696 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK 编码	IK10
门数	2
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	222 kg
毛重	231.5 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	SE 8 独立式机柜,W1600xH1800xD400

# 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK

---