

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5847.600

独立式机柜系统 VX SE

状态: 2026/4/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5847.600 - 独立式机柜系统 VX SE

独立式机柜由钢板制成、框架稳固，带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容，可加装 VX25 配件。效率更高，因为不用安装侧板，并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。



特征

| | |
|----|--|
| 型号 | SE 5847.600 |
| 材料 | 箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，2.5 mm |
| 表面 | 箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |

特征

| | |
|-------------------------|---|
| 供货范围 | 箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 安装板 底板 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 后壁，两段式 |
| 尺寸 | 宽度: 1,800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 1,699 mm x 1,896 mm |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12 |
| IK 编码 | IK10 |
| 门数 | 2 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 308 kg |
| 毛重 | 315 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 1,200.2 kg CO2 eq (Cat B) |

特征

| | |
|------------|--|
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | VX SE 独立式机柜系统, 宽 x 高 x 深: 1800 x 2000 x 600 mm, 钢板, 带安装板, 正面双门 |

批准

| | |
|----|--------------------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面 防护等级 |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration |