

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5850.500

## 独立式机柜系统 SE 8

状态: 2025/12/25 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5850.500 - 独立式机柜系统 SE 8 不锈钢

从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。一次成型侧板，节省安装时间。



## 特征

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号   | SE 5850.500                                                                                                                                                             |
| 产品描述 | 独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。                                                                                                                                 |
| 材料   | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝<br>门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm，外表拉丝<br>后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝<br>底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm<br>安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面   | 箱体、门和后壁：拉丝，粒度 400<br>底板：光亮<br>安装板：镀锌                                                                                                                                    |
| 供货范围 | 箱体上面和侧面封闭<br>门<br>单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧<br>后板可拧出螺钉后卸下<br>安装板<br>底板<br>锁：3 mm 双齿<br>2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm                                                                   |

# 特征

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 尺寸                      | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,600 mm<br>深度: 400 mm |
| 安装板尺寸（宽 x 高）            | 499 mm x 1,496 mm                        |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 55                                    |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 12<br>NEMA 3R                       |
| IK 编码                   | IK10                                     |
| 门数                      | 1                                        |
| 说明                      | 鉴于材料硬度，我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。            |
| 基本材料                    | 不锈钢                                      |
| 包装单元                    | 1 件                                      |
| 净重                      | 87                                       |
| 毛重                      | 88.4                                     |
| EAN                     | 4028177666658                            |
| E-Number Sweden         | E3404396                                 |
| ECLASS 8.0              | 27180101                                 |

# 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK  |