

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.500

独立式机柜系统 SE 8

状态: 2026/4/1 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.500 - 独立式机柜系统 SE 8 不锈钢

从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。一次成型侧板，节省安装时间。



特征

型号	SE 5852.500
产品描述	独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm，外表拉丝 后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：拉丝，粒度 400 底板：光亮 安装板：镀锌
供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 后板可拧出螺钉后卸下 安装板 底板 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm

特征

尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm 深度: 500 mm
安装板尺寸（宽 x 高）	699 mm x 1,696 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK 编码	IK10
门数	1
说明	鉴于材料硬度，我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料	不锈钢
包装单元	1 件
净重	122.8 kg
毛重	125.8 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	ES 不锈钢 ENCL.W.MPL.

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK