

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.580 独立式机柜系统 SE 8

状态: 2025/12/23 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5852.580 - 独立式机柜系统 SE 8 防护等级 IP 66/ NEMA 4X

由于 IP 66 / NEMA 4X，具有很高的保护功能。一次成型侧板，节省安装时间。

特征

型号	SE 5852.580
产品描述	独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm, 外表拉丝 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm, 外表拉丝 后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm, 外表拉丝 底座：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 3.0 mm 安装板：钢板, 3.0 mm
表面	箱体、后壁和门：拉丝，粒度 400 安装板：镀锌 底座，不带涂层
供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 门铰链在右边，可换到左边 后板可拧出螺钉后卸下 安装板 底座，封闭式 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm 深度: 500 mm

特征

安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,696 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
说明	鉴于材料硬度, 我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料	不锈钢
包装单元	1 件
净重	126
毛重	132
税率号	94032080
EAN	4028177696754
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK
