Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5857.600 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



SE 5857.600 - 独立式机柜系统 VX SE 不锈钢

独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。效率更高,因为不用安装侧板。







特征

型号	SE 5857.600
材料	箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm,外表拉丝门:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm,外表拉丝后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm,外表拉丝底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 安装板:钢板,3.0 mm
表面	箱体、门和后壁: 拉丝,粒度 400 底板: 光亮 安装板: 镀锌

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭
	门
	单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
	后板可拧出螺钉后卸下
	安装板
	底板
	锁: 3 mm 双齿
	2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 1,200 mm
	深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	699 mm x 1,096 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 2
	类型 3
	Type 3R
	类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
说明	
	钉 2486.400
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1件
净重	87
 毛重	89

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177970281
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025 4