

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6205.100

安装角支架

状态: 2026/2/15 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6205.100 - 安装角支架 用于内部安装

用于在水平和垂直方向上安装带法兰冲孔轨和支撑条。安装深度大于 74 mm 的舒适型操作板或安装深度大于 100 mm 的 Optipanel。使用安装角支架和内部安装轨后，无需工具和机械加工，即可安装 LED 系统灯具。



特征

型号	CP 6205.100
产品描述	用于在水平和垂直方向上安装带法兰冲孔轨和支撑条。安装深度大于 74 mm 的舒适型操作板或安装深度大于 100 mm 的 Optipanel。使用安装角支架和内部安装轨后，无需工具和机械加工，即可安装 LED 系统灯具。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	舒适型操作板自安装深度 74mm 起 最佳使用条件是安装深度在 100 mm 以上 安装轨用于内部扩装 AX
安装操作说明	装入 AX 钢板时，仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
包装单元	4 件
净重	0.36

特征

毛重	0.4
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	1.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261