Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6206.460 倾角转接器 +100°/-60°

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



CP 6206.460 - 倾角转接器 +100°/-60° 用于支托臂连接 120 x 65 mm

用于在 IW 工作板上进行安装,预备用于 130 mm 安装直径,带有支托臂接口 120 x 65 mm 的平面或固定件/连接器。适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体。带有电缆护套,用于保护线缆导入。

特征

型号	CP 6206.460
型式	用于安装到:
	工业工作站的工作台,预备用于直径130 mm 的固定件
	表面
	带有支托臂连接 120 x 65 mm 的安装固定件/耦合件
	适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体
	90 x 71 mm
	Ø 130 mm
	120 x 65 mm
	VESA 标准 75
	带有电缆护套,用于保护线缆导入
产品描述	倾斜角通过夹紧杆以 7.2° 增量可调,并通过附带的止档螺钉限制在
	+100°/-15° 。
材料	—————————————————————————————————————
	螺纹管: 塑料
颜色	
	螺纹管: RAL 7024
供货范围	
	波纹管
可旋转/可倾斜	是的

© Rittal 2025

2

特征

Tilt angle note	通过夹紧杆可以 7.2° 的孔距为单位调节,并可通过随附的止档螺钉限制在 +100°/-15°
包装单元	1件
净重	0.86
毛重	0.871
本型号(含包装)PCF(出厂前)	3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177684454
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

批准

解释 制造商声明

© Rittal 2025