

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.480**

**连接悬臂 VESA 75/100**

状态: 2026/6/10 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.480 - 连接悬臂 VESA 75/100

用于在背面连接带有接口 VESA 75/100 的平操作箱体、商业通用 TFT 液晶显示器和工业计算机。  
连接在威图支托臂系统 CP 40 和 CP 60 上，以及在 CP 120 上通过适配器将直径 130 mm 的支托臂接口转接到角形 120 x 65 mm 接口上。



## 特征

型号	CP 6206.480
型式	连接到威图支托臂系统
产品描述	用于在背面连接带有接口 VESA 75/100 的平操作箱体、商业通用 TFT 液晶显示器和工业计算机。
您的获益	通过钥匙孔钻孔可以快速简单地进行单人安装 更多安装和维修空间 可以导入电缆至悬臂外部和下部的装置 可取下的盖板方便导入电缆，同时可以进入内部的装置接口处 集成式的电缆夹持选择 箱盖和松不脱螺钉
材料	锌铸件
颜色	连接悬臂 RAL 7035 盖板：RAL 7024
供货范围	包括密封件和安装固定件 电缆扎带用于电缆夹持

## 特征

---

Rifid y/n	是的
说明	根据应用的不同，需要固定件、耦合件、倾角转接器或适配器
承载力	800 N
包装单元	1 件
净重	2.5 kg
毛重	2.775 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
产品描述	连接悬臂VESA75/100

## 批准

---

解释	制造商声明
----	-------