Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6206.480 连接悬臂 VESA 75/100

状态: 2025/11/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



CP 6206.480 - 连接悬臂 VESA 75/100

用于在背面连接带有接口 VESA 75/100 的平操作箱体、商业通用 TFT 液晶显示器和工业计算机。 连接在威图支托臂系统 CP 40 和 CP 60 上,以及在 CP 120 上通过适配器将直径 130 mm 的支托臂接口转接到角形 120 x 65 mm 接口上。





特征

型号	CP 6206.480
型式	连接到威图支托臂系统
产品描述	用于在背面连接带有接口 VESA 75/100 的平操作箱体、商业通用 TFT 液晶显示器和工业计算机。
您的获益	通过钥匙孔钻孔可以快速简单地进行单人安装
	更多安装和维修空间
	可以导入电缆至悬臂外部和下部的装置
	可取下的盖板方便导入电缆,同时可以进入内部的装置接口处
	集成式的电缆夹持选择
	箱盖和松不脱螺钉
材料	锌铸件
颜色	连接悬臂RAL 7035
	盖板: RAL 7024
供货范围	包括密封件和安装固定件
	电缆扎带用于电缆夹持

© Rittal 2025

特征

Rifid y/n	是的
说明	根据应用的不同,需要固定件、耦合件、倾角转接器或适配器
承载力	800 N
包装单元	1件
净重	2.5
毛重	2.775
税率号	73269098
EAN	4028177693920
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

批准

解释制造商声明

3