
# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6212.540 连接板

状态: 2025/11/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



## CP 6212.540 - 连接板 带加强板

以便简单地将指令控制板悬挂定位在支托臂/立柱型底座上。

#### 特征

型号	CP 6212.540
型式	用于安装下列装置:
	舒适型操作板 自面板宽度 247 mm 和安装深度 152 mm 起
	Optipanel 从面板宽度 220 mm 和 安装深度 150 mm起
	钢板 自安装深度 135 mm 起
	支托臂系统元件的安装:
	安装固定件 CP 60/120,用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.320,
	6212.320
	耦合件 CP 60/120/180 用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.300,
	6212.300, 6218.300
	90° 角向接合器 CP 60/120 用于支托臂连接,直径130 mm, CP
	6206.380, 6212.380
	10° 倾角转接器 CP 60/120 用于支托臂连接,直径130 mm,CP
	6206.400
	±45°倾角转接器 CP 60/120 用于支托臂连接,直径130 mm, CP
	6206.420
您的获益	用于将指令控制板方便地挂在支托臂或立柱型底座上。
	电缆导入空间大
材料	
	加强板: 钢板,6mm
颜色	RAL 7035
供货范围	加强板
	密封件
	安装固定件

© Rittal 2025

## 特征

包装单元	1件
净重	1.3
毛重	1.604
税率号	76169990
EAN	4028177684232
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## 批准

解释制造商声明