Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 6321.050

AX 操作箱体用于尺寸最大为 24図 的 台式 TFT 液晶显示屏

状态: 2025/10/31 (来源: rittal.com/tw-zh)



AX 6321.050 - AX 操作箱体用于尺寸最大为 24⊠ 的台式 TFT 液晶显示屏

基于 AX 的操作箱体用于尺寸最大为 24 寸的台式 TFT 液晶显示屏,钢板,内置 VESA 75/100 支架。有效保护尺寸最大为 24 寸型式为 16:9/16:10 的商用台式 TFT 液晶显示屏。高防护等级 IP 65。







特征

型号	AX 6321.050
产品描述	用于安装商业通用的台式 TFT 液晶显示屏,屏幕对角线最大为 24☑,比例 16:9/16:10
材料	箱体: 钢板
	门: 钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
	装饰手柄: 铝
	封闭罩: 塑料
	检视窗用玻璃:单片钢化玻璃
	TFT 液晶显示屏托架: 钢板
表面	箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	装饰手柄: 经本色铝阳极氧化处理
General colour	RAL 7035

© Rittal 2025 2

特征

	箱体和门: RAL 7035
	装饰手柄: 经本色铝阳极氧化处理
	封闭罩: 类似 RAL 7024
供货范围	箱体带门、开口和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件
	检视窗用透明片
	托架用于台式 TFT 液晶显示屏,采用 VESA 75/100
	侧面的装饰手柄和封闭罩
	门在后面,右边用铰链固定
	配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
	带系列孔的模压内角
尺寸	宽度: 650 mm
	高度: 450 mm
	深度: 155 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
锁具数量	2
IK 编码	IK08
	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
	选项:在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易
	进行扩孔
	锁具系统用于后部维护入口:锁芯,可更换为 AX 迷你型舒适手柄的
	A 型 27 mm锁芯
基本材料	钢板
 锁	锁具规格: 凸缘
	锁具数量: 2
	锁芯: 3 mm 双齿

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	15.66
毛重	15.8
本型号(含包装)PCF(出厂前)	59.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94032080
EAN	4028177923249
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

© Rittal 2025 4