

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.100

紧装式操作板

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.100 - 紧装式操作板

操作箱体优美的设计结构来源于拉伸铝型材。是小型控制面板的理想选择。内部扩装方案多样



特征

型号	CP 6340.100
型式	带钢制 CP 40 的支托臂接口 90 x 71 mm
产品描述	用于安装在前面板上的小型操作单元。前面板从后面安装，并用螺旋扳手从箱体内部固定。箱体本身前面板的材料厚度可从 2 mm 到 6 mm。后壁可用铰链固定在左边或右边。顶罩带有开口和加固件，用于支托臂系统 CP 40，钢。
材料	顶罩、底罩：锌压铸件 后壁：铝 侧面部分：铝挤压型材 螺钉封板：塑料
表面	顶罩、底罩、侧面部分：经粉末涂层 后壁：经天然铝阳极氧化处理
颜色	RAL 7024

特征

供货范围	顶罩 底罩 后壁 侧面部分 螺钉封板 包括密封件和螺旋扳手
------	--

尺寸	宽度: 241 mm 高度: 388 mm 深度: 87 mm
----	---------------------------------------

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 65
---------------------------	-------

Protection category NEMA	NEMA 12
--------------------------	---------

适合于前面板宽度	178 mm
----------	--------

适合于前面板高度	350 mm
----------	--------

型式	后部维护入口
----	--------

基本材料	铝
------	---

包装单元	1 件
------	-----

净重	3.62 kg
----	---------

毛重	4.667 kg
----	----------

税率号	94032080
-----	----------

ETIM 9	EC002504
--------	----------

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------

产品描述	CP 紧凑型 板
------	----------

批准

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK