Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6372.542 舒适型操作板

状态: 2025/12/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



CP 6372.542 - 舒适型操作板

铝箱体,导热性强,被动散热性优良。重量轻,稳定性好。防护等级 IP 65,符合 IEC 60 529 标准。







特征

| 型号 | CP 6372.542 | |
|----------------|--------------------|--|
| 型式 | 支托臂连接直径 130 mm | |
| 您的获益 | 铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。 | |
| | 重量轻,稳定性好 | |
| | 可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容 | |
| 材料 | 箱体: 铝挤压型材 | |
| | 角型连接件: 锌压铸件 | |
| | 防护角: 塑料 | |
| General colour | 经天然铝阳极氧化处理 | |
| 颜色 | 箱体:经天然铝阳极氧化处理 | |
| | 角型连接件: RAL 7035 | |
| | 保护梁: 类似 RAL 7024 | |
| | | |

© Rittal 2025 2

特征

| 供货范围 | 带有支托臂连接孔的操作箱 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| | 3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 |
| | T形手柄替换 |
| | 用于前面板的密封件和安装固定件 |
| | 可用铰链固定后壁,最长的箱体一侧带有铰链 |
| 尺寸 | 宽度: 628.5 mm |
| | 高度: 508.5 mm |
| | 深度: 170 mm |
| 安装深度 | 152 mm |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 适合于前面板宽度 | 520 mm |
| 适合于前面板高度 | 400 mm |
| 型式 | 后部维护入口 |
| 说明 | 通过转动箱体可以更换支托臂连接 |
| 基本材料 | 铝 |
| 锁 | 锁具规格: 凸缘 |
| | 锁具数量: 2 |
| | 锁芯: 3 mm 双齿 |
| 包装单元 | 1件 |
| | 12.678 |
| 毛重 | 13.345 |
| EAN | 4028177663077 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| | |

© Rittal 2025 3

批准

| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 解释 | 符合性声明 |
| | 符合性声明 UK |

© Rittal 2025 4