Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6372.552 舒适型操作板

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



CP 6372.552 - 舒适型操作板

铝箱体,导热性强,被动散热性优良。重量轻,稳定性好。防护等级 IP 65,符合 IEC 60 529 标准。







特征

型号	CP 6372.552	
型式	支托臂连接直径 130 mm	
您的获益	铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。	
	重量轻,稳定性好	
	可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容	
材料	箱体: 铝挤压型材	
	角型连接件:锌压铸件	
	防护角: 塑料	
General colour	经天然铝阳极氧化处理	
颜色	箱体: 经天然铝阳极氧化处理	
	角型连接件: RAL 7035	
	保护梁: 类似 RAL 7024	

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	带有支托臂连接孔的操作箱
	3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和
	T形手柄替换
	用于前面板的密封件和安装固定件
	可用铰链固定后壁,最长的箱体一侧带有铰链
尺寸	宽度: 628.5 mm
	高度: 608.5 mm
	深度: 170 mm
安装深度	152 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
适合于前面板宽度	520 mm
适合于前面板高度	500 mm
型式	后部维护入口
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接
基本材料	铝
 锁	
	锁具数量: 2
	锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1件
	14.375
毛重	17.375
税率号	94032080
EAN	4028177663107
ETIM 9	EC002504

© Rittal 2025 3

特征

ECLASS 8.0 27180505

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4