


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.000 Optipanel

状态: 2026/6/26 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.000 - Optipanel

铝箱体，导热性强，被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计，与嵌入设备匹配，几乎不占据空间。



特征

| | |
|----------------|--|
| 型号 | CP 6380.000 |
| 型式 | 角形支托臂接口，120 x 65 mm |
| 您的获益 | 铝箱体，导热性强，被动散热性能优良。 重量轻，稳定性好 可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容 |
| 材料 | 箱体：铝挤压型材 角型连接件：锌压铸件 防护角：塑料 |
| General colour | 经天然铝阳极氧化处理 |
| 颜色 | 箱体：经天然铝阳极氧化处理 角型连接件：RAL 7035 保护梁：类似 RAL 7024 |
| 供货范围 | 箱体配有铰接隔板 密封垫 |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 526.6 mm 高度: 354.3 mm 深度: 110 mm |
| 安装深度 | 100 mm |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 65 |
| 适合于前面板宽度 | 482.6 mm |
| 适合于前面板高度 | 310.3 mm |
| 型式 | 后部维护入口 |
| 说明 | 通过转动箱体可以更换支托臂连接 3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换, 也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换 后壁铰接在最长的 箱体侧上 |
| 基本材料 | 铝 |
| 锁 | 锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 5.86 kg |
| 毛重 | 6.168 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| 产品描述 | CP 控制面板箱 W527H354D110 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
