

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030 组装键盘 19"/4 U

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - 组装键盘 19"/4 U 带有集成式触控板

这一集成式触控板省却了附加的、符合防护等级要求的鼠标安装工作，并因此减少了电缆铺设费用。



特征

| | |
|-------------|---|
| 型号 | SM 6446.030 |
| 产品描述 | 这一集成式触控板省却了附加的、符合防护等级要求的鼠标安装工作，并因此减少了电缆铺设费用。这一短冲程键能通过边沿印纹很好地加以识别，并且只要花费很小的力度就能操作，提供了一个很好的敲击力反应。 |
| 您的获益 | 单独的数字组键能够快速输入参数 封闭式、可清洗表面 具有很高的耐机械性能和耐化学性能，符合 DIN 42 115 标准 |
| 材料 | 前面板：铝 |
| 供货范围 | 长为 1.8 m 的 USB 连接电缆 密封件 钻孔模板 用于平面的安装固定件 |
| 尺寸 | 宽度: 482.6 mm 高度: 177 mm 深度: 30 mm |
| Number keys | 2.6 N |

特征

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Number keys | 0.3 mm |
| 接口 | 1 x USB |
| Number keys | 105 |
| 平面布置图 | 德语 |
| Resolution capacitive touchpad | 40 像素/mm |
| Lifetime | 3 百万次操作循环 |
| 尺寸 | 螺纹: M5 螺纹长度: 20 mm |
| 工作温度范围 | -40 °C...90 °C |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 65 (前面封闭) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 1.44 kg |
| 毛重 | 1.82 kg |
| 税率号 | 84716060 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 产品描述 | 组装键盘, 带集成式触控板 |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|