


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6446.030 组装键盘 19"/4 U

状态: 2025/12/5 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6446.030 - 组装键盘 19"/4 U 带有集成式触控板

这一集成式触控板省却了附加的、符合防护等级要求的鼠标安装工作，并因此减少了电缆铺设费用。



## 特征

型号	SM 6446.030
产品描述	这一集成式触控板省却了附加的、符合防护等级要求的鼠标安装工作，并因此减少了电缆铺设费用。这一短冲程键能通过边沿印纹很好地加以识别，并且只要花费很小的力度就能操作，提供了一个很好的敲击力反应。
您的获益	单独的数字组键能够快速输入参数 封闭式、可清洗表面 具有很高的耐机械性能和耐化学性能，符合 DIN 42 115 标准
材料	前面板：铝
供货范围	长为 1.8 m 的 USB 连接电缆 密封件 钻孔模板 用于平面的安装固定件
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 177 mm 深度: 30 mm
Number keys	2.6 N

## 特征

Number keys	0.3 mm
接口	1 x USB
Number keys	105
平面布置图	德语
Resolution capacitive touchpad	40 像素/mm
Lifetime	3 百万次操作循环
尺寸	螺纹: M5 螺纹长度: 20 mm
工作温度范围	-40 °C...90 °C
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 65 (前面封闭)
包装单元	1 件
净重	1.44
毛重	1.82
税率号	84716060
EAN	4028177682115
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## 批准

解释	符合性声明
----	-------