

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SM 6450.020

## TFT 液晶显示器

状态: 2026/3/3 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.020 - TFT 液晶显示器

用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。

## 特征

型号	SM 6450.020
型式	无触摸屏
产品描述	用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。
您的获益	高级工业形式 通过集成式前框架降低了安装费用 不需要附加通风 安装深度很小 (45 mm)
材料	前框架: 铝
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	密封件 六角螺母 (用于安装在表面上) VGA 电缆 M5 螺栓, 用于后部安装 触屏还附带集成连接电缆和 CD-ROM 驱动软件 配有消反射保护玻璃片
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 354.8 mm
接口	VGA (D-SUB HD 15 极) DVI-D
工作温度范围	0 °C...50 °C
贮存温度范围	-30 °C...85 °C

# 特征

关于订货编号的说明	其它形式可用作带串接端口或 USB 接口的电阻性触屏。
显示屏亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
对比度	1000 : 1
对角线	17"
运行时间	50,000 h
On Screen Display (OSD)	背面的控制按键
Reading angle left/right	85 °
显示屏分辨率	1280 x 1024 像素
额定功率 Pel	在直流电下: 20 W
水平同步 (最小/最大)	31.4 - 80 kHz
水平同步 (最小/最大)	60 - 75 Hz
颜色数量	16.7
控制器分辨率	VGA SVGA XGA SXGA
包装单元	1 件
净重	6.897 kg
毛重	7.26 kg
税率号	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
产品描述	SM TFT 监测器17

# 批准

---

解释

符合性声明