

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.070 TFT 液晶显示器

状态: 2026/2/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SM 6450.070 - TFT 液晶显示器

用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。

## 特征

型号	SM 6450.070
型式	触屏, 电阻性, USB
产品描述	用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。
您的获益	<p>高级工业形式</p> <p>通过集成式前框架降低了安装费用</p> <p>不需要附加通风</p> <p>安装深度很小 (45 mm)</p>
材料	前框架: 铝
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	<p>密封件</p> <p>六角螺母 (用于安装在表面上)</p> <p>VGA 电缆</p> <p>M5 螺栓, 用于后部安装</p> <p>触屏还附带集成连接电缆和 CD-ROM 驱动软件</p>
尺寸	<p>宽度: 430 mm</p> <p>高度: 343 mm</p>
接口	<p>VGA (D-SUB HD 15 极)</p> <p>DVI-D</p>
工作温度范围	0 °C...50 °C
贮存温度范围	-40 °C...85 °C

# 特征

显示屏亮度	400 cd/m <sup>2</sup>
对比度	700 : 1
对角线	15"
运行时间	50,000 h
On Screen Display (OSD)	背面的控制按键
Reading angle left/right	80 °
显示屏分辨率	1024 x 768 像素
关于订货编号的说明	带 VGA+DVI
额定功率 Pel	在直流电下: 15 W
水平同步 (最小/最大)	31.4 - 80 kHz
水平同步 (最小/最大)	60 - 75 Hz
颜色数量	16.2
控制器分辨率	VGA SVGA XGA
包装单元	1 件
净重	2
毛重	2.1
税率号	85286200
EAN	4028177510333
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

# 批准

解释

符合性声明