

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6508.010

连接悬臂

状态: 2026/1/26 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6508.010 - 连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm

用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入



特征

型号	CP 6508.010
型式	连接到威图支托臂系统 CP 40 CP 60 CP 120 通过适配器将支托臂接口直径从 直径130 mm 转换为 120 x 65 mm
产品描述	用于超薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导引。
材料	铸铝
颜色	托架, 盖板: RAL 7024
供货范围	2 根电缆扎带 包括密封件和安装固定件
Rfid y/n	是的
说明	根据应用的不同, 需要固定件或耦合件
包装单元	1 件
净重	0.659
毛重	0.685

特征

税率号 76169990

EAN 4028177263932

ETIM 9 EC000882

ECLASS 8.0 27400556

批准

解释 制造商声明