


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6532.200

## 以 AE 为基础，带装饰手柄的操作箱体

状态: 2025/12/20 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6532.200 - 以 AE 为基础，带装饰手柄的操作箱体

钢板箱体配备三重处理的表面，提供高效的防腐蚀保护。用于加工的铝制面板，易于拆卸。从前部或后部快速且安全的维护入口。

## 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 型号                       | CP 6532.200  |
| 材料                       | 箱体和门：钢板<br>装饰手柄：铝<br>封闭罩：塑料  |
| 表面                       | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>装饰手柄：经粉末涂层  |
| 颜色                       | 箱体和门：RAL 7035<br>装饰手柄和封闭罩：RAL 7030   |
| 供货范围                     | 箱体带开口和加固件，用于支托臂系统 CP-L，直径 130 mm<br>从侧面点焊的安装型材<br>前面带有最大开口，被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖<br>侧面的装饰手柄配有封闭罩<br>门在后面，右边用铰链固定<br>配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 |
| 尺寸                       | 宽度: 500 mm<br>高度: 500 mm<br>深度: 210 mm   |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55  |
| 说明                       | 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链  |
| 基本材料                     | 铝  |
| 包装单元                     | 1 件  |

# 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 净重         | 13.786        |
| 毛重         | 14.512        |
| 税率号        | 94032080      |
| EAN        | 4028177122079 |
| ECLASS 8.0 | 27180505      |

# 批准

|    |    |
|----|----|
| 批准 | UL |
|----|----|