Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000 操作门箱体

状态: 2025/12/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



CP 6538.000 - 操作门箱体

操作门箱体,带铝制把手的钢板。正面的门洞。防护等级: IP 55。开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L (Ø 130 mm)。

特征

型号	CP 6538.000
材料	箱体和门: 钢板
	装饰手柄: 铝
	封闭罩:塑料
表面	箱体和门: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	装饰手柄: 经粉末涂层
颜色	箱体和门:RAL 7035
	装饰手柄和封闭罩:RAL 5018
供货范围	箱体带开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L,直径 130 mm
	配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
	门配有密封框
	侧面的装饰手柄和封闭罩
尺寸	宽度: 400 mm
	高度: 400 mm
	深度: 180 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
基本材料	铝
包装单元	1件
净重	9.099
毛重	9.578

© Rittal 2025

特征

税率号	94032080
EAN	4028177186309
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025