
# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6665.000 墙壁悬臂 CP 40, 不锈钢

状态: 2025/11/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



# CP 6665.000 - 墙壁悬臂 CP 40,不锈钢

### 特征

型号	CP 6665.000
型式	后壁上,螺纹 M8
使用范围	带钻孔,用于安装下列部件 底板固定件,可转动,CP 40,不锈钢 (6663.500),带 4 颗螺钉墙壁/底板固定件,固定,CP 40,不锈钢 (6663.000),带4颗螺钉和螺母
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n	是的
包装单元	1件
净重	1.237
毛重	1.44
税率号	83024900
EAN	4028177122284
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## 批准

© Rittal 2025

# 批准

解释

制造商声明

© Rittal 2025 3