


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6665.500

墙壁悬臂 CP 40，不锈钢

状态: 2025/12/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6665.500 - 墙壁悬臂 CP 40, 不锈钢

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 型号 | CP 6665.500 |
| 型式 | 面板上, 钻孔 直径 9 mm |
| 使用范围 | 带钻孔, 用于安装下列部件 底板固定件, 可转动, CP 40, 不锈钢 (6663.500), 带 4 颗螺钉 墙壁/底板固定件, 固定, CP 40, 不锈钢 (6663.000), 带4颗螺钉和螺母 |
| 材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09 |
| Rifid y/n | 是的 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 1.6 |
| 毛重 | 1.755 |
| 税率号 | 83024900 |
| EAN | 4028177184725 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |

批准

批准

解释

制造商声明