



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6665.500

墙壁悬臂 CP 40，不锈钢

状态: 2026/2/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6665.500 - 墙壁悬臂 CP 40，不锈钢

特征

型号	CP 6665.500
型式	面板上，钻孔 直径 9 mm
使用范围	带钻孔，用于安装下列部件 底板固定件，可转动，CP 40，不锈钢 (6663.500)，带 4 颗螺钉 墙壁/底板固定件，固定，CP 40，不锈钢 (6663.000)，带4颗螺钉和螺母
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n	是的
包装单元	1 件
净重	1.6
毛重	1.755
税率号	83024900
EAN	4028177184725
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

批准

批准

解释

制造商声明