

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6701.500 琴式控制台下面部分

状态: 2025/12/19 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6701.500 - 琴式控制台下面部分

四种宽度和两种深度是每个 TopPult 解决方案的基础。

## 特征

型号	TP 6701.500
材料	箱体: 钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖: 钢板 2.0 mm, 四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板: 钢板, 3.0 mm
表面	浸涂底漆, 外经粉末涂层, 织纹 安装板: 镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体上方敞开 前门 安装板 底部敞开, 用于个性化电缆引入
安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 625 mm
门数	1
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 675 mm 深度: 400 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 55, 前提是选择相应的底板
Protection category NEMA	在选择相应的底板或端板时 NEMA 12
包装单元	1 件

## 特征

---

税率号 94032080

---

EAN 4028177554085

---

ECLASS 8.0 27180504

## 批准

---

批准 UL + C-UL (listed)

---

解释 符合性声明