

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6703.500

琴式控制台下面部分

状态: 2024/5/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6703.500 - 琴式控制台下面部分

四种宽度和两种深度是每个 TopPult 解决方案的基础。

特征

型号	TP 6703.500
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板，3.0 mm
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体上方敞开 带锁闭杆的双门,前侧 安装板 底部敞开，用于个性化电缆引入
安装板尺寸（宽 x 高）	1,499 mm x 625 mm
门数	2
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 1,600 mm 高度: 675 mm 深度: 400 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 55 ，前提是选择相应的底板
Protection category NEMA	在选择相应的底板或端板时 NEMA 12
包装单元	1 件

特征

重量/包装	72 kg
税率号	94032080
EAN	4028177554108
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------