Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6704.600 琴式控制台下面部分

状态: 2025/11/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



TP 6704.600 - 琴式控制台下面部分

TP 琴式控制台底座,四种宽度,两种不同的深度,为每个琴式控制台解决方案提供基础。AX 锁罩确保了外观的统一性,两件式底板已包含在供货范围内,方便电缆布线。

特征

型号	TP 6704.600
材料	箱体:钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板:钢板
表面	箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 安装板:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体上方敞开 门或双门配有锁杆(深度为 400 mm 时在前面,深度为 500 mm 时 前面和后面都有) 安装板 底板
安装板尺寸(宽x高)	499 mm x 571 mm
门数	1
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 675 mm 深度: 500 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
说明	安装板,以 25 mm 为单位高度可调
包装单元	1件

© Rittal 2025 2

特征

净重	42.6
毛重	45
税率号	94032080
EAN	4028177959880
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3