Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6712.000 琴式控制台中部结构 CX

状态: 2025/12/9 (来源: rittal.com/tw-zh)



CX 6712.000 - 琴式控制台中部结构 CX

四种宽度规格,可搭建两件或三件式 CX 控制台系统。







特征

型号	CX 6712.000
型式	中间部分
材料	箱体:钢板 1.5 mm
	琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体
	箱盖后面有铰链,2个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边
	手动
	开口用于从箱体底部引入电缆
	锁: 3 mm 双齿
尺寸	宽度: 1,200 mm
	深度: 745 mm
前面高度	130 mm
高度 后面	200 mm

© Rittal 2025 2

特征

门数	2
IK 编码	IK10
说明	需要使用封板来封闭琴式控制台中部结构 2 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和一个用于琴式 控制台中部结构的封板 3 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和琴式控制台上 部结构
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 1,200 mm
锁具数量	3
锁具规格	凸缘
锁芯	3 mm 双齿
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 3 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1件
净重	36
毛重	36.5
税率号	94032080
EAN	4028177983700
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784

© Rittal 2025

特征

ECLASS 8.0 27180504

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

© Rittal 2025 4