

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6715.500

用于 3 段式结构的琴式控制台中间部分

状态: 2026/2/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6715.500 - 用于 3 段式结构的琴式控制台中间部分

四条宽度形成了 TopPult 系统三件套结构的桥接。

## 特征

型号	TP 6715.500
材料	箱体: 钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖: 钢板 2.0 mm, 四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	浸涂底漆, 外经粉末涂层, 织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体 箱盖后面有铰链, 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动, 右边手动 开口用于从箱体底部引入电缆
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 235 mm 深度: 730 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
包装单元	1 件
净重	21
毛重	22
税率号	94032080
EAN	4028177554238

## 特征

---

ETIM 9 EC000784

---

ECLASS 8.0 27180504

## 批准

---

批准 UL + C-UL (listed)

---

解释 符合性声明  
符合性声明 UK