

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6720.000

CX 琴式控制台上部结构

状态: 2026/6/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6720.000 - CX 琴式控制台上部结构

CX 琴式控制台系统具有四种不同宽度，为个性化监控和三段式结构提供了最佳条件。



特征

型号	CX 6720.000
型式	上面部分
产品描述	CX 琴式控制台系统具有四种不同宽度，为个性化监控和三段式结构提供了最佳条件。
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体 箱盖下面有铰链，包括箱盖支架 底部敞开，用于个性化电缆引入 锁：3 mm 双齿
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 515 mm
上部深度	125 mm
下部深度	245 mm
IK 编码	IK10

特征

说明	3 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台中部结构和一个琴式控制台底部结构
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 515 mm 上部深度: 125 mm 下部深度: 245 mm
锁具数量	2
锁具规格	凸缘
锁芯	3 mm 双齿
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1 件
净重	15 kg
毛重	16.8 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	CX 琴式控制台系统，用于 3 段式结构的琴式控制台上部结构，宽：600 mm，钢板

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

解释	符合性声明
----	-------