

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6722.500

用于 3 段式结构的琴式控制台上上面部分

状态: 2026/4/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6722.500 - 用于 3 段式结构的琴式控制台上上面部分

TopPult 系统具有四种不同宽度，为个性化监视和 3 段式结构提供了条件。

特征

型号	TP 6722.500
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体 箱盖下面有铰链，包括箱盖支架 底部敞开，用于个性化电缆引入
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 720 mm 深度: 240 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
包装单元	1 件
净重	33.25 kg
毛重	35 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000784

特征

ECLASS 8.0

27180504

产品描述

TopPult 系统 TP，用于 3 段式结构的琴式控制台上面部分，宽x高
1200x720 mm，钢板

批准

批准

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明

符合性声明 UK