


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.330

分装板，可悬置和定位

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.330 - 分装板，可悬置和定位 用于 TP、TS、VX SE

装入内部扩装系统轨的琴式控制台上部和中部。

特征

| | |
|---------|---|
| 型号 | TP 6730.330 |
| 产品描述 | 用于简单安装在预安装的固定螺钉上。 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 安装可能性 | 系统母线上的琴式控制台的上面部分和中间部分用于内部扩装 琴式控制台下面部分侧面安装在深度安装的冲孔型材或安装轨梁上 其它控制机柜安装在带有 25 mm 安装孔阵分布间隔的安装轨上 |
| 说明 | 可通过侧面螺钉固定进行并柜 分装板的最大安装宽度 = 琴式控制台宽度减去 100 mm 在 TP 中需另行使用 TP 内部安装导轨 |
| 尺寸 | 宽度: 500 mm 高度: 437 mm |
| 适合于箱体类型 | TP TS VX SE CX |
| 适用于 | 箱体类型: TP TS VX SE CX |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 4.6 kg |
| 毛重 | 4.78 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 18.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 产品描述 | TP 可挂装式分体式安装板, 适用于 TS、SE、TP、CX, 宽 x 高: 500 x 437 mm |