


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6742.000 立式控制台 CX

状态: 2026/2/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

CX 6742.000 - 立式控制台 CX

立式控制台，用于操作和监控，配有大的安装板，具有高防护等级 IP 55，有四种不同的宽度。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | CX 6742.000 |
| 型式 | 立式控制台 |
| 材料 | 箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板， 2.5 mm |
| 表面 | 箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体后面和侧面封闭 前单门/双门，配备三点式闭锁系统 安装板 带凸轮锁的盖板，后铰链式，2个定位支撑件带自动锁定装置。左侧自动解锁，右侧手动解锁。 底板 锁：3 mm 双齿 |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 1,200 mm 高度: 970 mm 深度: 400 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 1,120 mm x 900 mm |
| 上部深度 | 495 mm |
| 下部深度 | 400 mm |
| 门数 | 2 |
| IK 编码 | IK10 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 尺寸 | 宽度: 1,200 mm 高度: 970 mm 上部深度: 495 mm 下部深度: 400 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 83 |
| 毛重 | 86.75 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177983625 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

批准

批准 UL + C-UL (listed)

解释 符合性声明