

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6742.600 立式控制台 TP

状态: 2026/1/30 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



# TP 6742.600 - 立式控制台 TP

立式控制台，用于操作和监控，配有大的安装板，具有高防护等级 IP 55，有四种不同的宽度。AX 锁罩确保了外观的统一性，两件式底板已包含在供货范围内，方便电缆布线。

## 特征

型号	TP 6742.600
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板， 3.0 mm
表面	箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面，配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链， 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动，右边手动 底板
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 975 mm 深度: 400 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	1,130 mm x 900 mm
上部深度	500 mm
下部深度	400 mm
门数	2
IK 编码	IK08

## 特征

---

说明	可使用滑动元件 (VX 5051.172) 作为新版本 VX 底座系统的安装辅助工具
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 975 mm 上部深度: 500 mm 下部深度: 400 mm
包装单元	1 件
净重	90
毛重	93.5
税率号	94032080
EAN	4028177959958
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK

---