Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6746.000 立式控制台 CX

状态: 2025/12/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



CX 6746.000 - 立式控制台 CX

立式控制台,用于操作和监控,配有大的安装板,具有高防护等级 IP 55,有四种不同的宽度。







特征

型号	CX 6746.000
型式	立式控制台
材料	箱体:钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板:钢板,2.5 mm
表面	箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 安装板:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 前单门/双门,配备三点式闭锁系统 安装板 带凸轮锁的盖板,后铰链式,2个定位支撑件带自动锁定装置。左侧 自动解锁,右侧手动解锁。 底板 锁:3 mm 双齿

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 970 mm
	深度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	520 mm x 900 mm
上部深度	495 mm
下部深度	400 mm
门数	1
IK 编码	IK10
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 970 mm
	上部深度: 495 mm
	下部深度: 400 mm
包装单元	1件
净重	45
毛重	48.875
税率号	94032080
EAN	4028177983618
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

© Rittal 2025 4