

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6746.500 立式控制台 TP

状态: 2026/5/30 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6746.500 - 立式控制台 TP

立式控制台 TP，配有预装配组件，防护等级 IP 55，四种不同的宽度。盖板支撑件实现免工具安装。可与 TS 8 系统附件兼容，例如底座和线缆铺设套管。

## 特征

型号	TP 6746.500
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面，配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链，2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动，右边手动 底部敞开，用于个性化电缆引入
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 973 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	530 mm x 900 mm
上部深度	500 mm
下部深度	400 mm
门数	1
IK 编码	IK08
关于订货编号的说明	对于双门型式，底部开口分为两个部分，需要 2 套底板。

## 特征

---

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 973 mm 上部深度: 500 mm 下部深度: 400 mm
包装单元	1 件
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	TP 立式控制台, 宽x高x深1 600x960x400/深2 500 mm, 钢板

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

---