Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6746.600 立式控制台 TP

状态: 2025/11/25 (来源: rittal.com/tw-zh)



TP 6746.600 - 立式控制台 TP

立式控制台,用于操作和监控,配有大的安装板,具有高防护等级 IP 55,有四种不同的宽度。AX 锁罩确保了外观的统一性,两件式底板已包含在供货范围内,方便电缆布线。

特征

型号	TP 6746.600
材料	箱体:钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板:钢板,3.0 mm
表面	箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 安装板:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面,配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链,2个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边 手动 底板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 975 mm 深度: 400 mm
安装板尺寸(宽x高)	530 mm x 900 mm
上部深度	500 mm
下部深度	400 mm
门数	1
IK 编码	IK08

© Rittal 2025

特征

说明	可使用滑动元件 (VX 5051.172) 作为新版本 VX 底座系统的安装辅助工具
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 975 mm 上部深度: 500 mm 下部深度: 400 mm
包装单元	1件
净重	48
毛重	51.6
税率号	94032080
EAN	4028177959927
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025