

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6748.600 立式控制台 TP

状态: 2026/5/15 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6748.600 - 立式控制台 TP

立式控制台，用于操作和监控，配有大的安装板，具有高防护等级 IP 55，有四种不同的宽度。AX 锁罩确保了外观的统一性，两件式底板已包含在供货范围内，方便电缆布线。

特征

型号	TP 6748.600
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面，配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链，2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动，右边手动 底板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 975 mm 深度: 400 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	730 mm x 900 mm
上部深度	500 mm
下部深度	400 mm
门数	1
IK 编码	IK08

特征

说明	可使用滑动元件 (VX 5051.172) 作为新版本 VX 底座系统的安装辅助工具
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 975 mm 上部深度: 500 mm 下部深度: 400 mm
包装单元	1 件
净重	62.5 kg
毛重	63.7 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	TP 上部件, 宽 x 高 x 深1/深2: 800x975x400/500 mm, 钢板

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK