

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.300 PC 机柜系统

状态: 2026/3/5 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.300 - PC 机柜系统 台式 PC 箱体

用于商业通用的台式计算机的控制柜。

## 特征

型号	IW 6900.300
型式	顶板预备用于安装工作板或用于安装到平面下方 底板预备用于安装铸脚或用于安装到平面上
产品描述	商业通用的台式计算机，最大规格为宽 (W)/高 (H)/深 (D)：250 x 530 x 600 mm（最大重量 20 kg），可用附带的固定带安全可靠地固定于旋紧在门上的底板上。门打开时，可非常方便地够及计算机后面的接口。由于已预装好过滤器风扇，箱体可以立即使用。
材料	箱体：钢板 门：钢板 装饰条：铝
表面	箱体：经粉末涂层，织纹 门：经粉末涂层
颜色	箱体：RAL 7035 门：RAL 7015 装饰条：RAL 7035

# 特征

---

供货范围	箱体四周封闭 门铰链在右边 门配有里侧旋紧的底板 侧面凸缘锁 包括双齿锁芯 带有两个开口后的板，用于安装散装插头护套 电缆固定螺栓 M20，黄铜，镀镍 装在左侧壁板上的排出过滤器 安装在右侧壁的过滤器风扇，55 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 50/60 Hz 门位置开关，电源输入插座用于 230 V 供电，插座板带有 3 个插座和过压保护器
尺寸	宽度: 760 mm 高度: 760 mm 深度: 300 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54，结合随附插头穿引
防护等级 NEMA	NEMA 12，结合随附插头穿引
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	34.2 kg
毛重	36 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180501
产品描述	IW 柜 760wx760hx300d

---

# 批准

# 批准

---

解释

符合性声明