
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






DK 7000.620 承板,固定安装

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7000.620 - 承板,固定安装 用于 TE

固定在前后 482.6 mm (19") 安装框架的侧面,可承重: 30 kg。



特征

型号	DK 7000.620
产品描述	承板通过侧面固定在 482.6 mm (19") 安装框架的前后。
材料	钢板
表面	
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
说明	不能与伸缩轨结合使用。
支托平面	宽度: 505 mm 深度: 410 mm
尺寸	宽度: 511 mm 高度: 22 mm 深度: 413 mm
包装单元	1件

© Rittal 2025 2

特征

净重	3.25
毛重	3.7
税率号	94039910
EAN	4028177436411
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3