

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7000.620

## 承板，固定安装

状态: 2026/4/5 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.620 - 承板，固定安装用于 TE

固定在前后 482.6 mm (19") 安装框架的侧面，可承重：30 kg。



## 特征

型号	DK 7000.620
产品描述	承板通过侧面固定在 482.6 mm (19") 安装框架的前后。
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
说明	不能与伸缩轨结合使用。
支托平面	宽度: 505 mm 深度: 410 mm
尺寸	宽度: 511 mm 高度: 22 mm 深度: 413 mm
包装单元	1 件

# 特征

---

净重	3.25 kg
毛重	3.7 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035