

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625 承板，可抽出

状态: 2025/6/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.625 - 承板，可抽出 用于 TE

完整套件，由通风式部件承板、伸缩轨以及可以直接固定的安装套件组成，固定深度可变，可承重：50 kg。

特征

型号	DK 7000.625
产品描述	用于直接安装在19英寸安装角轨上。
您的获益	深度变化用于在 25 mm 光栅中适配至 19 寸平面间距 完全拉出
材料	底板：钢板
表面	底板：涂漆 安装套件/滑动伸缩轨：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	设备底座，通风 滑动伸缩轨配有安装套件
Load capacity static	500 N
支托平面	宽度: 409 mm 深度: 500 mm
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 500 mm
层面间距	395 - 645 mm
包装单元	1 件
净重	4.577
毛重	4.777

特征

税率号	94039910
EAN	4028177553149
E-Number Sweden	E7282515
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261